

BOMBAS DE DUPLO DIAFRAGMA SÉRIE "AOD-MET"

- Alumínio, Ferro Fundido ou Aço Inoxidável 316.
- **STALL FREE** e **OIL LESS** nos Tamanhos **1/4", 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2" e 3"** com Bocais **NPT**.
- Diafragmas em **Neoprene, Buna N, Nordel, Santoprene, Viton** ou **PTFE**.
- **Camara de Ar em Glass Filled Polipropilene(GFPP)**
- Vazão **870 LPM**, Pressão Dif. Até **8,8 bar(g)**.
- Compatível com Processo **SIP** ou **CIP**
- Viscosidade de **25.000 cps** e Temp. Máx. **120 °C**.



BOMBAS DE DUPLO DIAFRAGMA SÉRIE "AOD-PLAS"

- Polipropileno(PP) ou PVDF(Kynar).
- **STALL FREE** e **OIL LESS** nos Tamanhos **1/4", 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2" e 3"** com Bocais **NPT**.
- Diafragmas em **Neoprene, Buna N, Nordel, Santoprene, Viton** ou **PTFE**.
- **Camara de Ar em Glass Filled Polipropilene(GFPP)**
- Vazão **870 LPM**, Pressão Dif. Até **8,8 bar(g)**
- Compatível com Processo **SIP** ou **CIP**
- Viscosidade de **25.000 cps** e Temp. Máx. **120 °C**.



BOMBAS DE DUPLO DIAFRAGMA SÉRIE “SPFG”

- Aço Inoxidável 316L FOOD GRADE compatível **FDA**.
- **STALL FREE** e **OIL LESS** nos Tamanhos ½”, 1”, 1.1/2”, 2” e 3” com Bocais Tri Clamp.
- Diafragmas em **PTFE**.
- Vazão **681 LPM**, Pressão Dif. **8,0 bar(g)**.
- Viscosidade de **25.000 cps** e Temp. Máx. **104 °C**.
- Compatível com Processo **SIP** ou **CIP**



BOMBAS DE DUPLO DIAFRAGMA SÉRIE “SPHS”

- Aço Inoxidável 316L SANITÁRIA com Polimento 32RA e APROVADA **FDA**.
- **STALL FREE** e **OIL LESS** nos Tamanhos 1.1/2”, 2” e 3” com Bocais Tri Clamp.
- Diafragmas em **EPDM, Santoprene ou PTFE**.
- Vazão **870 LPM**, Pressão Dif. **6,9 bar(g)**.
- Viscosidade de **25.000 cps** e Temp. Máx. **104 °C**.
- Compatível com Processo **SIP** ou **CIP**



BOMBAS DE DUPLO DIAFRAGMA SÉRIE “SP3A”

- Aço Inoxidável 316L SANITÁRIA com Polimento 32RA e CERTIFICADA **3A**.
- **STALL FREE** e **OIL LESS** nos Tamanhos 1.1/2”, 2” e 3” com Bocais Tri Clamp.
- Diafragmas em **EPDM, Santoprene ou PTFE**.
- Vazão **870 LPM**, Pressão Dif. até **6,9 bar(g)**.
- Viscosidade de **25.000 cps** e Temp. Máx. **104 °C**.
- Compatível com Processo **SIP** ou **CIP**

